



# FEIN



## ABSS 18 1.6 E AS Set 2x 5 Ah

### Accudoorloopschaar tot 1,6 mm

Praktische, bochtvriendelijke accudoorloopschaar voor knippen en uitsnijden zonder vervormingen in platen tot 1,6 mm. Inclusief oplader GAL 1880 CV AS, 2 x accu Li-ion GBA 18V 5.0 Ah AS, extra bochtenmes, permanente marker, schilderstape en rolmaat.

**977,00 €** excl. BTW

Productnummer: 7 130 05 64 00 0

## Details

- + 180 m snijcapaciteit (in plaat van 0,8 mm) met één acculading (5 Ah).
- + Snelle progressie van het werk door uitstekend zicht op het werk door open snijkop.
- + Knippen van linker en rechter bochten zonder vervormingen mogelijk, met slechts één glijspaan.
- + QuickIN-snelwisselsysteem voor het snel, zonder sleutel verwisselen van het mes zonder instelwerkzaamheden.
- + Uitstekende ergonomie en gering gewicht.
- + Snijmes met uitstekende levensduur.
- + Beproefde MultiMaster motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- + Compatibel met AMPShare/Bosch Professional 18V-accu's.
- + Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18V-accu's: COOLPACK 1.0-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk. ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en volledige ontlading.
- + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.
- + Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87% meer vermogen dan bij conventionele accu's.

## Leveringsomvang

- + 1 snijmes (31308150009) gemonteerd
- + 1 Inbussleuten 2,5 mm
- + 1 permanente marker (32133037000)
- + 1 rolmaat (18750283000)
- + 1 Snellaadapparaat GAL 1880 CV AS (92604335010)
- + 1 paar snijstempels (31308153014) gemonteerd
- + 1 rondsijnmes (31308151008)
- + 1 rol schilderstape (32133038000)
- + 2 accu Li-ion GBA 18V 5.0 Ah AS (92604346020)
- + 1 kunststof gereedschapskoffer (L-BOXX 136)

## Kenmerken

- + QuickIN
- + Open snijkop
- + Slagfrequentie instelbaar

## Toepassingen

Bochten snijden



Coils knippen



Uitsparingen knippen





# FEIN

Profielen knippen



Uitklinken



geschikt

zeer geschikt

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

### TRILLINGS- EN

### GELUIDSEMISSIEWAARDEN

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Accu-spanning                             | 18 V                     |
| Accu-capaciteit                           | 5 Ah                     |
| Accu-compatibiliteit                      | Li-Ionen / CORE Li-Ionen |
| Accu-interface                            | 18 V AMPShare            |
| Aantal slagen                             | 2 200 - 3 500 1/min      |
| Snij snelheid                             | 5 - 8 m/min              |
| Staal tot 400 N/mm <sup>2</sup>           | 1,6 mm                   |
| Staal tot 600 N/mm <sup>2</sup>           | 1,2 mm                   |
| Staal tot 800 N/mm <sup>2</sup>           | 0,8 mm                   |
| Non-ferrometaal tot 250 N/mm <sup>2</sup> | 2 mm                     |
| Zaagbreedte                               | 5 mm                     |
| Radius van de curve                       | 48 mm                    |
| Beging Ø                                  | 15 mm                    |
| Gewicht zonder accu                       | 1,24 kg                  |

|                                                                        |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Geluidsdruk niveau LpA<br>Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA        | 74,3 dB<br>3 dB                                 |
| Geluidsvermogensniveau LWA<br>Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA    | 85,3 dB<br>3 dB                                 |
| Geluidspiekwaarde LpCpeak<br>Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak | 87,6 dB<br>3 dB                                 |
| Trillingswaarde 1 αhv 3-weg<br>Meetonzekerheid van de meetwaarde Kα    | ah 4,6 m/s <sup>2</sup><br>1,5 m/s <sup>2</sup> |



## Toepassingsvoorbeelden

